

品番 : EA758C-13

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0837ページ 2052ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DGL(S)
HiKOKI:型番	UB18DGL(S)	照明装置	LED球36灯
電源	14.4Vまたは18V、AC100V	照度	250lx(強)、140lx(弱)
連続点灯時間	約11.5時間(弱)	サイズ	256×198×252(H)mm
重量	0.74kg(本体のみ)	付属品	ACアダプタ
コード長	1.8m		
上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。			
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能 ※ストラップホールにひもなどを通して固定してください。			
バッテリー、充電器別売			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.