品番: EA758C-13

品名:[充電式]作業灯·本体/LED



販売価格	13,800円 (税抜)/ 15,180円(税込)				
カタログ価 格	13,800円(税抜)/15,180円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 02:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0855ページ2104ページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DGL(S)
HiKOKI:型番	UB18DGL(S)	照明装置	LED球36灯
電源	14.4Vまたは18V、AC100V	照度	250lx(強)、140lx(弱)
連続点灯時間	約11.5時間(弱)	サイズ	256×198×252(H)mm
重量	0.74kg(本体のみ)	付属品	ACアダプタ
コード長	1.8m		

上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。

ボトムハンドルを利用して単管(φ48.6mm)に吊り下げ可能 ※ストラップホールにひもなどを通して固定してください。

バッテリー、充電器別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.