

品番：**EA758C-13**

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,800円 (税抜) / 15,180円 (税込) | | |
| カタログ価格 | 13,800円 (税抜) / 15,180円 (税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/20 23:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0837ページ2052ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--------------------|------|-------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DGL(S) |
| HiKOKI:型番 | UB18DGL(S) | 照明装置 | LED球36灯 |
| 電源 | 14.4Vまたは18V、AC100V | 照度 | 250lx(強)、140lx(弱) |
| 連続点灯時間 | 約11.5時間(弱) | サイズ | 256×198×252(H)mm |
| 重量 | 0.74kg(本体のみ) | 付属品 | ACアダプタ |
| コード長 | 1.8m | | |

上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。

ボトムハンドルを利用して単管(φ48.6mm)に吊り下げ可能
※ストラップホールにひもなどを通して固定してください。

バッテリー、充電器別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.