品番: EA758C-159

品名:[充電式] LEDライト(750ル-メン/マグネット付)



| 販売価格       | <b>18,400円</b> (税抜)/20,240円(税込)      |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 18,400円(税抜)/20,240円(税込)              |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>47</b> (2025/12/08 02:24現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                    | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 2105ページ                              |      |   |  |  |















ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

## 仕様

| 電源   | リチウムイオン充電池(本体内蔵)  | 充電時間 | 5時間                    |
|------|-------------------|------|------------------------|
| 照明装置 | 10W·LED球1灯        | 付属品  | USBケーブル                |
| サイズ  | φ95×110mm         | 重量   | 360g                   |
| 使用電池 | リチウムイオン電池         | 明るさ  | 強:750ルーメン<br>弱:300ルーメン |
| 連続点灯 | 強:2時間30分<br>弱:6時間 |      |                        |

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能

ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

丈夫なアルミ製ヘッド

充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.