

品番：EA758C-159

品名：[充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付)



販売価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
カタログ価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/09 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

### 仕様

電源	リチウムイオン充電電池(本体搭載)	充電時間	5時間
照明装置	10W・LED球1灯	付属品	USBケーブル
サイズ	φ95×110mm	重量	360g
使用電池	リチウムイオン電池	明るさ	強:750ルーメン 弱:300ルーメン
連続点灯	強:2時間30分 弱:6時間		

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能

ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

丈夫なアルミ製ヘッド

充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。

### 代替品

	品番	EA758C-159A
	コメント	変更点:カラー



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.