

品番：EA758C-160A

品名：[充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付)



販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/09 18:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル・アダプター付)	明るさ	強: 750ルーメン 弱: 300ルーメン
連続点灯(時間)	強: 2時間30分 弱: 6時間	照明装置	10W LED球1灯
電源	リチウムイオン充電電池(本体内置)	充電時間	約3~5時間
サイズ	φ95×110mm	重量	360g

ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能

丈夫なアルミ製ヘッド

代替品

	品番 EA758C-160B コメント 変更点: 構成品のカラー
--	-------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.