

品番：EA758C-241

品名：[充電式] LEDライト(マグネット付)



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2026/04/06 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	明るさ(ルーメン)	高:1000 中:500 低:250 先端:120
連続点灯(時間)	高:1.5 中:2.5 低:5 先端:8	照明装置	メイン:COB LED トップ:SMD LED
充電時間	5時間	サイズ	59×41.5×230(H)mm
重量	550g	電源	リチウムイオン電池(本体肉蔵)
照射角度	50°	材質	ABS樹脂、ポリカーボネート
付属品	USBケーブル、専用充電器	保護等級	防塵・防水:IP65 耐衝撃:IK07

ベースはマグネット付きで前後180°首振り可能

上部に360°回転の吊下げフック付

USBケーブルまたは専用の充電器でワイヤレス充電が可能

充電器はマグネット付きのため金属面に取付可能です。

耐衝撃性、耐水性に優れています。

屋内・屋外対応

代替品



品番 EA758CH-1
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.