

品番：EA758C-31

品名：[充電式] 作業灯/LEDセット



販売価格	54,900円(税抜) / 60,390円(税込)		
カタログ価格	54,900円(税抜) / 60,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0837ページ2052ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DE(NN) ※エスコオリジナルセット品
セット内容	作業灯、バッテリー、充電器、バッグ	サイズ	79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)
重量	300g(蓄電池除く)	バッテリー	14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(付属)
充電器	AC100V	明るさ	弱:120lm 強:250lm
連続点灯(時間)	弱:63 強:28 (EA813HF-17B使用時)	光源	白色LED(4.7W)
照射パターン	点灯	バッグサイズ	500×160×160(H)mm

ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)

狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に

ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)

水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。

軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)

電池交換お知らせランプ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.