

品番 : EA758C-32

品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット



販売価格	55,900円(税抜)／61,490円(税込)		
カタログ価格	55,900円(税抜)／61,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0837ページ 2052ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18D JL ※エスコオリジナルセット品
セット内容	作業灯、バッテリー、充電器、バッグ	サイズ	78×205×108(H)mm
重量	300g(本体のみ)	バッテリー	14.4Vまたは18V
充電器	AC100V	照度	トーチライト: 6,000lx、 ワークライト: 110lx(強)、55lx(中)、 27lx(弱)
連続点灯時間	トーチライト: 約43時間 ワークライト: 約16(強)、約30(中)、約51(弱)	バッグサイズ	500×160×160(H)mm

2wayでシーンに合わせて選べる照射モード

(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整。明るさ3段階)

吊り下げ使用が可能なフック付

バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。

蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります

充電ランプ・電池容量ランプ付

ブザー音あり

USB機器充電可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.