

品番：EA758C-402

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,200円(税抜) / 22,220円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 20,200円(税抜) / 22,220円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/06/20 23:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0837ページ2052ページ               |      |   |



### 仕様

|          |   |      |  |
|----------|---|------|--|
| メーカー     | HiKOKI                                  | 型番   | UB18DC                                   |
| 仕様       | 本体のみ                                    | 明るさ  | 700~4000lm                               |
| 連続点灯(時間) | 強: 3時間<br>弱: 20時間                       | 電球   | 白色LED(60個)                               |
| 電源       | リチウムイオン電池、マルチポルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V | サイズ  | 155×186×276(H)mm                         |
| 重量       | 1.9kg                                   | 防水性能 | IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時) |
| USB出力    | DC5V/1A                                 |      |  |

バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)別売

角度調整が可能(縦方向に138°回転)

USB機器の充電が可能

壁掛けが可能(木ねじ使用)

電池残量が一目でわかる

ビルなど、暗がりでの作業や設備工事に活躍

壁掛け用フック穴付

三脚用ねじ穴(5/8"-UNC)が付いているので、三脚に固定して使用することができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.