品番: EA758C-71

品名:[充電式]作業灯·本体/LED



販売価格	19,000円(税抜)/20,900円(税込)				
カタログ価 格	19,000円(税抜)/20,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 17:29現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0840ページ2103ページ				

















仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLI18V-1200C
※注意※	バッテリー・充電器は別売りです。	仕様	本体のみ(バッテリー・充電器(別売))
バッテリー	14.4Vまたは18V	照度	強・弱
明るさ(ルーメン)	強:1200、弱:800	連続点灯時間	強:約80分、弱:約130分 ※1.0Ah当たり
照明装置	LED球12灯	サイズ	215×135×205(H)mm
重量	1.5kg(本体のみ)	付属品	防水カバー
使用温度範囲	0~45℃	保管温度範囲	-20~50℃
防塵·防水性能	IP64		

コードレス投光器

リチウムイオン18V、14.4V両対応

スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。

三脚に取付可能(1/4"取付穴径)

IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.