

品番：EA758C-71

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 08:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0823ページ2051ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLI18V-1200C
※注意※	バッテリー・充電器は別売りです。	仕様	本体のみ(バッテリー・充電器(別売))
バッテリー	14.4Vまたは18V	照度	強・弱
明るさ(ルーメン)	強:1200、弱:800	連続点灯時間	強:約80分、弱:約130分 ※1.0Ah当たり
照明装置	LED球12灯	サイズ	215×135×205(H)mm
重量	1.5kg(本体のみ)	付属品	防水カバー
使用温度範囲	0~45℃	保管温度範囲	-20~50℃
防塵・防水性能	IP64		
コードレス投光器			
リチウムイオン18V、14.4V両対応			
スマホと繋がるコネク機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。			
三脚に取付可能(1/4"取付穴径)			
IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。			

代替品



品番 EA758C-73

コメント 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.