


品番：EA758C-711

品名：[充電式] LEDライト



販売価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 15:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0849ページ2052ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37C3
仕様	本体のみ	明るさ	1500ルーメン
作業灯サイズ	125×96×312(H)mm	重量	610g
連続点灯時間	14.4V(2.0Ah) 強:約1.1時間、中:約2.2時間、弱:約9時間 18V(5.0Ah) 強:約3.4時間、中:約7.2時間、弱:約30時間	照度	約3000ルクス(40cm前方)
発光面2面タイプ			
明るさ切替可能(3段階)			
ハンドルは360°回転します。			
前方だけでなく、180度ワイドに照らします。			
2方向照射、両面集中照射、天吊り設置可能			
収納式フック付き			
電池切れ、LED高温、電池高温時お知らせします。			
※バッテリー(別売)はEA813PB-14.4B(14.4V 4.2Ah)、-14.4C(14.4V 5.0Ah)、-18(18V 3.0Ah)使用可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.