


品番：EA758C-712

品名：[充電式] LEDライト



販売価格	74,200円(税抜) / 81,620円(税込)		
カタログ価格	74,200円(税抜) / 81,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0849ページ2052ページ		



バッグ付で持ち運びにも便利です。

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37C3※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・作業灯 ・18Vバッテリー ・充電器+バッグ	明るさ	1500ルーメン
作業灯サイズ	125×312×96(H)mm	電圧	14.4/18V
充電器	100V	重量	610g(本体のみ)
バッグサイズ	400×125×230(H)mm	連続点灯時間	14.4V(2.0Ah) 強:約1.1時間、中:約2.2時間、弱:約9時間 18V(5.0Ah) 強:約3.4時間、中:約7.2時間、弱:約30時間

発光面2面タイプ

明るさ切替可能(3段階)

吊り下げ可能なフック付き

2方向照射、両面集中照射、天吊り設置可能。

前方だけでなく、180度ワイドに照らします。

ライトのハンドルは360°回転します。

代替品



品番 EA758C-730A

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.