


品番：EA758C-73

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	26,700円(税抜) / 29,370円(税込)		
カタログ価格	26,700円(税抜) / 29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 04:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0823ページ2051ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLI18V-2200C
※注意※	バッテリー・充電器は別売です。	仕様	本体のみ(バッテリー・充電器(別売))
バッテリー	14.4Vまたは18V	照度	強・弱
明るさ(ルーメン)	強: 2200、弱: 950	連続点灯時間	弱: 約95分、強: 約40分
電球	LED球	サイズ	187×69×292(H) mm
重量	1.6kg(本体のみ)	付属品	防水カバー
使用温度範囲	0~45℃	保管温度範囲	-20~50℃
防塵・防水性能	IP64		
コードレス投光器			
リチウムイオン18V、14.4V両対応			
スマホと繋がるコネク機能、タイマー設定、リモートON・OFF、2段階の明るさ設定、5段階の角度調節可能。			
IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴・防じん性能を発揮			
三脚に取付可能(5/8"取付穴径)			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.