

品番 : EA758C-73

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 26,700円(税抜)／29,370円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 26,700円(税抜)／29,370円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/04 04:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0823ページ2051ページ               |      |   |



## 仕様

|           |                 |        |                     |
|-----------|-----------------|--------|---------------------|
| メーカー      | ボッシュ            | 型番     | GLI18V-2200C        |
| ※注意※      | バッテリー・充電器は別売です。 | 仕様     | 本体のみ(バッテリー・充電器(別売)) |
| バッテリー     | 14.4Vまたは18V     | 照度     | 強・弱                 |
| 明るさ(ルーメン) | 強:2200、弱:950    | 連続点灯時間 | 弱:約95分、強:約40分       |
| 電球        | LED球            | サイズ    | 187×69×292(H)mm     |
| 重量        | 1.6kg(本体のみ)     | 付属品    | 防水カバー               |
| 使用温度範囲    | 0~45°C          | 保管温度範囲 | -20~50°C            |
| 防塵・防水性能   | IP64            |        |                     |

コードレス投光器

リチウムイオン18V、14.4V両対応

スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、2段階の明るさ設定、5段階の角度調節可能。

IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴・防じん性能を発揮

三脚に取付可能(5/8"取付穴径)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.