品番: EA758C-730A

品名: [充電式] LEDライト



販売価格	39,500円 (税抜)/43,450円(税込)				
カタログ価 格	39,500円(税抜)/43,450円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 02:13現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ					









仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ3720F07W-B		
名称	セット(作業灯+7.2Vバッテリー(2個) +充電器)	明るさ	約450lm(明るさ:強)		
電源	7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.9Ah)	充電時間	約55分(フル充電) 約45分(実用充電)		
サイズ	125(L)×49(D)×257(H)mm(2面ライト を垂直にした時)	重量	360g		
連続点灯時間	強:約2時間40分 中:約5時間10分 弱:約20時間	照射角度	開閉角度:0~90°(15°刻みの7ポジション) 回転角度:0~270°(刻みなしの自由 回転)		
照度	約900ルクス(40㎝前方)	付属品	電池パック×2個、充電器		

2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)

電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付

明るさ3段階切替

上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。

吊り下げフック、マグネットベース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.