

品番 : EA758C-730A

品名 : [充電式] LEDライト



販売価格	45,700円(税抜)／50,270円(税込)		
カタログ価格	45,700円(税抜)／50,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/11 23:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0849ページ		



450
ルーメン

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ3720F07W-B
名称	セット(作業灯+7.2Vバッテリー(2個)+充電器)	明るさ	約450lm(明るさ:強)
電源	7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.9Ah)	充電時間	約55分(フル充電) 約45分(実用充電)
サイズ	125(L)×49(D)×257(H)mm(2面ライトを垂直にした時)	重量	360g
連続点灯時間	強:約2時間40分 中:約5時間10分 弱:約20時間	照射角度	開閉角度:0~90°(15°刻みの7ポジション) 回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
照度	約900ルクス(40cm前方)	付属品	電池パック×2個、充電器

2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)

電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付

明るさ3段階切替

上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。

吊り下げフック、マグネットベース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.