

品番 : EA758C-812

品名 : [充電式] 作業灯/LED



販売価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
カタログ価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/25 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

セット内容	作業灯+14.4Vバッテリー+充電器+バッグ	バッテリー	14.4Vまたは18V
作業灯サイズ	78×205×108(H)mm(本体のみ)	重量	0.3kg(本体のみ)
バッグサイズ	500×160×160(H)mm		
2way。シーンに合わせて選べる照射モード (トーチライト:最大照度6,000lx、 ワークライト:角度を自由に調整。 明るさ3段階)			
吊り下げ使用が可能なフック付			
バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、 -14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、 -16(18V 4Ah)も使用可能。			
連続点灯時間	18V(EA813HF-17使用時):16~51時間、 14.4V(EA813HE-15使用時): 15~49時間	照度	トーチライト:6000ルクス、 ワークライト:110ルクス(強)、 55ルクス(中)、 27ルクス(弱)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

