品番: EA758C-96

品名:[充電式] LEDライト(マグネット付)



販売価格	7,900円(税抜)/8,690円(税込)				
カタログ価 格	7,900円(税抜)/8,690円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 18:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					















明るさ無段階調光のダイヤルスイッチ、底面はマグネット付で360°回転

仕様

照明装置	15W COB LED1灯	電源	リチウムイオン電池(本体内蔵)
明るさ	0~410ルーメン	連続点灯時間	2.5~10時間
サイズ	40×30×375mm	重量	200g
充電時間	3.5~4時間	付属品	充電用ACアダプター、充電用USBコー ド付

ロックナット+マグネット付で角度を調整!固定可能!最大410ルーメンの無段階調光LED作業灯

薄型、スリムタイプ

底面のマグネットベースとロックナットでライトの角度を調整・固定が可能です

360°回転、角度調整可能

明るさを調節しやすいダイヤル式スイッチ

収納式フック、底面マグネット、ロックナット付

代替品

品番 EA758C-216

コメント メーカー違い、仕様をご確認ください



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.