

品番：EA758C-98

品名：[充電式]LEDライト(無段階調光/マグネット付)



販売価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
カタログ価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 15:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

明るさ(ルーメン)	メインライト:60-700 トップライト:120	連続点灯(時間)	メインライト:約1.7時間-約16.5時間 トップライト:約10時間
照明装置	メインライト:COB LED トップライト:SMD LED	電源	リチウムイオン電池(本体内蔵、3.7V 2600mAh)
充電時間	約4時間	サイズ	384×40×44.5mm
重量	253g	付属品	USBケーブル
防水	IP54	耐衝撃等級	IK07
色温度	6500K	演色	80CRI+

底面に360°調節可能なマグネットベース+フック付。

60～700ルーメンまでの無段階調光機能付。

ヘッド厚み僅か11mm。

明るさを調節しやすいダイヤル式スイッチ

マグネット装備により様々な現場で利用可能です。

代替品

	<p>品番 EA758C-216</p> <p>コメント 600ルーメン 無段階調光</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.