


品番：EA758CH-1

品名：[充電式] 作業灯/LED(マグネット付)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 158 (2026/03/10 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



仕様

メーカー	SATA	型番	90607
使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)	明るさ	前面:100~600lm 上部:100lm
連続点灯(時間)	前面:3~10 上部:10	照明装置	COB
電源	リチウムイオン充電電池(本体内蔵)	充電時間	有線:2.5時間 ワイヤレス:約5時間※
サイズ	55(W)×40(D)×205(H)mm	重量	302g
付属品	USB Type-Cケーブル(1m)	防水性能	IP65

産業用ワイヤレス充電折りたたみ式ワークライト

無段階調光可能なフロントライト

背面と底面にマグネット付

360°回転可能な収納式フック付

※ワイヤレス充電(別売)に対応 充電時間は目安となります

高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.