

品番：EA758CV-33

品名：[充電式] LEDランタンセット

		販売価格	57,300円(税抜)／ 63,030円(税込)		
		カタログ価格	57,300円(税抜)／63,030円(税込)		
		在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/28 18:19現在）		
		商品入数	1	販売単位	St
		カタログページ	0855ページ2104ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DF ※エスコオリジナルセット品
セット内容	LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ	バッテリー	14.4Vまたは18V
充電器	AC100V	光源	白色LED (0.2W×24灯) 暖色LED (0.2W×3灯)
明るさ	白色 弱:320lm 強:750lm 暖色 弱:40lm 強:90lm	連続点灯	白色 弱:約29時間 強:約12時間 暖色 弱:約72時間 強:約47時間
サイズ	98×79×301(H)mm	重量	400g(本体のみ)
バッグサイズ	500×160×160(H)mm		
360°照射で死角なし			
軽くて持ちやすい。エラストマ付で握りやすい。			
白色と暖色で用途が広がる 【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利 【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍※			
※高所につり下げて使用する場合は、バンドやひもなどで固定してください。吊り下げ状態で引っばったりしないでください。フックは確実に引っかけてください。また、本製品は防じん防滴構造ではありません。雨天での使用はしないでください。			
つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。			

LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色（強）」→「白色（弱）」 →「暖色（強）」→「暖色（弱）」→「切」に切り替わります。
充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります
冷却対応
スライド式
蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります
充電ランプ・電池容量ランプ付
ブザー音あり
USB機器充電可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.