品番: EA758CV-48

品名: [単3x3本] ランタン/LED



販売価格	8,340円(税抜)/9,174円(税込)				
カタログ価 格	8,340円(税抜)/9,174円(税込)				
在庫数	最新在庫: 44 (2025/12/08 02:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2097ページ2508ページ				



















メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	44941
商品名	SIEGE	使用電池	単3×3本(別売)
明るさ(LED球:白)	強:200ルーメン 中:100ルーメン 弱:50ルーメン	明るさ(LED球:赤)	強・点滅:0.7ルーメン
連続点灯時間(LED球: 白)	強:7時間 中:15時間30分 弱:37時間	連続点灯時間(LED球: 赤)	強:192時間 点滅:288時間
光源	白色LED球1個、 赤色LED球2個	材質	本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバー コーティング) カバー:ポリカーボネイト樹脂
サイズ	φ60×138mm	重量	249g(電池含む)
防水性能	IPX7(水深1m)	耐衝擊性	2m

超コンパクトな乾電池式ランタン

バッテリー残量表示機能付

ポリカーボネート製のカバーが眩しさを軽減し、柔らかく均一な光で狭いエリアでも快適に使用できます

カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。

本体は衝撃に強いポリカーボーネイト樹脂製。さらにラバーコートで衝撃を吸収します。

水に落としても浮き上がります。(水深1m防水)

安定性のあるゴム成形ベースのため、滑りやすい表面や凸凹した表面でも安定して設置することができます。

RoHS指令対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.