

品番 : EA758CV-50

品名 : [充電式] ランタン/LED



販売価格	29,400円(税抜)／32,340円(税込)		
カタログ価格	29,400円(税抜)／32,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	44948
商品名	SUPER SIEGE	電源	リチウムイオン充電池(本体内蔵)
光源	白色LED球1個、赤色LED球4個	材質	本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング) カバー:ポリカーボネイト樹脂
サイズ	φ90×195mm	重量	867g
防水性能	IPX7(水深1m)	耐衝撃性	2m
明るさ	(白色LED) 1100ルーメン(強)、 550ルーメン(中)、 125ルーメン(弱) (赤色LED) 2.7ルーメン(強)、 1ルーメン(弱)、 2.7ルーメン(点滅)	電池寿命	(白色LED) 5.75時間(強)、 11.5時間(中)、 36.25時間(弱) (赤色LED) 140時間(強)、 348時間(弱)、 320時間(点滅)

カバーを外し、底面のDリングで吊り下げるとき広範囲を照らすことができます。

グレアガード付属で本体に取り付けるとその箇所の光線を遮ります。

本体を水に落としても沈まず浮き上がります。

底のカバーを外すと小物を入れるスペースがあります。

偶発的な作動を防ぐ凹型電源ボタン

バッテリー残量表示機能付

★8800mAhの大容量バッテリーで、スマートフォンやタブレットを充電できます。

付属品

ACアダプター

代替品



品番 EA758CV-46B
コメント 単1x3本 540ルーメン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.