品番: EA758EA-11

品名: [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・緑・白)



販売価格	<b>10,400円</b> (税抜)/ 11,440円(税込)				
カタログ価 格	10,400円(税抜)/11,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: 63 (2025/11/27 02:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2094ページ				































## 仕様

使用電池	単4×3本(付属)	明るさ	強:450ルーメン 弱:30ルーメン
電池寿命(時間)	強:2.75 弱:50	照射パターン	ツインビーム(前方)
光源	白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑 LED球1灯	照射距離	強:85m 弱:20m
サイズ	59(W)×40(D)×45(H)mm	重量	53g(本体のみ)
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm
色	白·赤·緑		

ヘッド角度調節可能(約90°まで角度調節が可能)

約1mの耐衝撃構造

グリップ力の強い滑り止め付ヘッドバンド付属

バッテリーインディケーター付

無段階調光可能

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.