

品番：EA758EA-8E

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)



販売価格	7,140円(税抜)／7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜)／7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2024/04/29 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2128ページ		



仕様

光源	白色LED3灯、 赤色LED2灯(切替式) ※LEDに替球はありません。	明るさ	強～弱(無段階調光) 集光(強) 散光(弱) 赤色
ルーメン	強～弱(無段階調光):315～22 集光(強):160 散光(強)100 赤色:8	電池寿命	強～弱(無段階調光):6～50時間 集光(強):11時間 散光(強):20時間 赤色:18時間
照射距離	80m(強)、17m(弱)	使用電池	単4電池×3本(付属)
防水性能	IPX4	耐衝撃性能	1m
4ライトモード	集光 散光 フォーカス 赤色LED	サイズ	59(W)×32(D)×45(H)mm
重量	53g(本体のみ)	ベルト幅	25mm
色	白・赤		

白色LED球は無段階調光と集散光の同時切り替えが可能

ヘッド角度調整可能
(約45°まで3段階の角度調整が可能)

調光機能

点灯モードは以下ようになります。

<スイッチボタン1>

赤色LED2灯→白色LED3灯(強)→白色LED3灯(弱)→OFF

<スイッチボタン2>

スイッチを押すと、白色LEDが点灯します。

もう一度押すと消えます。

スイッチを長押しすると、明るさを100%から10%まで調整することができます。

グリップ力の高い滑り止め付ヘッドバンド付属

集光・散光

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.