

品番：EA758FF-4

品名：[単3x4本] ヘッドライト/LED広角(防水・防爆構造)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 16:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



照射で広範囲を照らせるパノラマ型

仕様

使用電池	単3電池×4本(別売)		
●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。			
光源	LED球24灯(ホワイト20灯/グリーン4灯)	明るさ	50ルーメン
散光			
電池寿命	約8～12時間	サイズ	140×25×28mm
重量	315g(電池含む)		
ヘッド角度調整可能			
UL913規格適合品、防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得していません。) Class 1, Division 1 Groups A-D, T6 Class 1, Division 2 Groups A-D, T6			
米国防火協会(NFPA)規格適合品(NFPA 1971-2007)			
耐熱	260℃(30分間)		
水深6m防水仕様			

ゴム製ヘッドバンド付			
材質	ナイロン66、ポリカーボネイトレンズカバー	ケーブル	シリコンコート/テフロン被覆ケーブル
ヘッドバンド	シリコンバンド(耐熱に優れたナイロンバックル付)		

代替品

	品番	EA758WB-31
	コメント	単3x4本 215ルーメン FM防爆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.