品番: EA758FH-11A

品名: [単4x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	3,630円(税抜)/3,993円(税込)				
カタログ価 格	3,630円(税抜)/3,993円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>19</b> (2025/11/05 07:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



















## 仕様

使用電池	単4×3本(別売)	明るさ	強:500ルーメン 中:260ルーメン 弱:30ルーメン
光源	高輝度チップ型LED球1灯	サイズ	67×48×55(H)mm
重量	55g(本体のみ) 90g(電池含)	防水性能	IPX4
ベルト幅	25mm	照射パターン	フォーカス(スポット⇔ワイド)
電池寿命	強:5時間 中:6.5時間 弱:35時間	照射特性	ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37mm
照射距離	100m	耐衝擊性	1m

## 充電式ニッケル水素電池対応

ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。

弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。

ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。

1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。

ヘッド角度約90度

後頭部に電池ボックス無し

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.