

品番：EA758FH-17

品名：[充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	6,150円(税抜)／6,765円(税込)			
カタログ価格	6,150円(税抜)／6,765円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 13:47現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2092ページ			



強:5時間
弱:16時間



159m



530
ルーメン



充電



ツインビーム
ノーマル
&
ワイド

仕様

使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)	照射パターン	ツインビーム(前方)
ルーメン	フル:610 パワー(ノーマル):530 強(ノーマル):360 弱(ノーマル):170 強(ワイド):70 弱(ワイド):22	電池寿命(時間)	フル:3.5 パワー(ノーマル):5 強(ノーマル):10 弱(ノーマル):16 強(ワイド):15 弱(ワイド):21
照射距離	フル:159m パワー(ノーマル):158m 強(ノーマル):129m 弱(ノーマル):88m 強(ワイド):10m 弱(ワイド):5.5m	光源	白色LED球
サイズ	55×35×31(H)mm	重量	70g
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm
充電時間	約2～2.5時間(5V1Aアダプタでの充電時間です。)	材質	PP
付属品	滑り止付ヘッドバンド(天バンド無し)	照射タイプ	スポットモード、ワイドモード2スイッチで使い分け
点滅機能	無		
充電式史上最軽量モデル			

ヘッド角度調整可能(90°)
充電式
耐久性抜群のUSBtypeC仕様
作業用グローブ装着でも使いやすい仕様
メモリスマートスイッチ 10秒以内にスイッチを押して頂くと使いたいモードに切り替わります。 10秒以上ご利用モードで使用していただきますとOFFへ飛びます。 メモリ機能がついている為前回使用されたモードからスタートします。
使い方例:常に明るさ最大を使いたいお客様 スポットモードPOWERで使用し、消灯した場合→次回点灯はPOWERモードからのスタートになります。 ワイドモードHIGHで使用し、消灯した場合→次回点灯はHIGHモードからのスタートになります。
使い方例:釣りなど鳥目になるのを避けたいお客様 スポットモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。 ワイドモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。
お客様の気に入ったモードが常に使用できることが特徴の商品です。
充実した照射モード
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

代替品

	品番	EA758FH-10
	コメント	仕様確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.