

品番：EA758FH-18

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(脱着式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,820円(税抜) / 7,502円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,820円(税抜) / 7,502円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/24 14:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2046ページ | | |



他社には無いタジマセフホルダーにも対応した取り外し可能なヘッドライト

仕様

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| 使用電池 | リチウムイオンポリマー電池 | ルーメン | フル:660 パワー(ノーマル):600 強(ノーマル):400 弱(ノーマル):190 強(ワイド):70 弱(ワイド):22 |
| 電池寿命(時間) | フル:3.5 パワー(ノーマル):4.5 強(ノーマル):10 弱(ノーマル):13 強(ワイド):15 弱(ワイド):21 | ヘッド角度(°) | 85 |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | 照射距離 | 最大照射距離160m |
| 光源 | 白色LED球 | サイズ | 本体:240×280×40(H)mm ヘッドライト:58×34×25(H)mm |
| 重量 | 80g | 防水性能 | IPX5 |
| ベルト幅 | 25mm | 材質 | 樹脂+布ベルト |

| | | | |
|--|-----------------------|-------|------------------|
| 付属品 | 滑り止め付バンド(横のみ)USB充電コード | 照射タイプ | スポット、ワイドスイッチ切り替え |
| 点滅機能 | 無し | 耐衝撃性 | 1m |
| 充電時間 | 約2～2.5時間 | | |
| 縦セフのメスにも使用可能です。 | | | |
| ライト部分は取外し可能になっており、取り外すと裏側にマグネットが付いているため、鉄などの金属部分に付けることができます。ダクトの内側にマグネットをつけて明るく照らせるので便利です。 | | | |
| 脱着式オスマウントはタジマのメスセフに対応しています。 | | | |
| ライト部分は上向きにも下向きにもセットできます。 | | | |
| メモリー機能付で、電源をつけると最後に使用したモードから使えるため、設定をし直す必要がありません。(15秒使用すると、そのモードが本体に記憶されます。) | | | |
| シリコン塗布滑り止め加工 | | | |
| 耐久性抜群のUSB type C仕様 | | | |
| 角度調整可動域が大きい(85°) | | | |
| 充実した照射モード | | | |

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA758RY-101</p> <p>コメント</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.