

品番：EA758FH-18

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(脱着式)



販売価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
カタログ価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/25 19:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2046ページ		



他社には無いタジマセフホルダーにも対応した取り外し可能なヘッドライト

### 仕様

使用電池	リチウムイオンポリマー電池	ルーメン	フル:660 パワー(ノーマル):600 強(ノーマル):400 弱(ノーマル):190 強(ワイド):70 弱(ワイド):22
電池寿命(時間)	フル:3.5 パワー(ノーマル):4.5 強(ノーマル):10 弱(ノーマル):13 強(ワイド):15 弱(ワイド):21	ヘッド角度(°)	85
照射パターン	ツインビーム(前方)	照射距離	最大照射距離160m
光源	白色LED球	サイズ	本体:240×280×40(H)mm ヘッドライト:58×34×25(H)mm
重量	80g	防水性能	IPX5
ベルト幅	25mm	材質	樹脂+布ベルト

付属品	滑り止め付バンド(横のみ)USB充電コード	照射タイプ	スポット、ワイドスイッチ切り替え
点滅機能	無し	耐衝撃性	1m
充電時間	約2～2.5時間		
縦セフのメスにも使用可能です。			
ライト部分は取外し可能になっており、取り外すと裏側にマグネットが付いているため、鉄などの金属部分に付けることができます。ダクトの内側にマグネットをつけて明るく照らせるので便利です。			
脱着式オスマウントはタジマのメスセフに対応しています。			
ライト部分は上向きにも下向きにもセットできます。			
メモリー機能付で、電源をつけると最後に使用したモードから使えるため、設定をし直す必要がありません。(15秒使用すると、そのモードが本体に記憶されます。)			
シリコン塗布滑り止め加工			
耐久性抜群のUSB type C仕様			
角度調整可動域が大きい(85°)			
充実した照射モード			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA758RY-101</p> <p><b>コメント</b></p>
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.