

品番：EA758FH-2B

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED

	販売価格	4,620円(税抜)／ 5,082円(税込)		
	カタログ価格	4,620円(税抜)／ 5,082円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/28 15:09現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		2125ページ		



仕様

光源	チップ型LED1灯	明るさ	300ルーメン
使用電池	単4電池×3本(付属)	電池寿命	約8時間(強) 約16時間(中) 約40時間(弱)
集散光機能			
サイズ (W×D×H)	70×55×45mm	重量	75g(電池除く)
ボディ材質	ポリカボネート樹脂		
スマートスイッチ			
防水防塵仕様(IP65)			
ヘッド角度75°まで調整可能			
ベルト幅	25mm		
フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射			
照射範囲:1m先で1.2mのムラの無い円形照射			
布バンド付属			

代替品



品番 EA758FH-2C
コメント 変更点:明るさ、電池寿命等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.