

品番 : EA758FH-2C

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/01/12 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2046ページ		



IP防護規格		防水性能規格	
● 防塵性規格		● 防水性規格	
等級	内容	等級	内容
IP20	1. 直接50mm以下の固体物を侵入しない	IPX4	1. 水滴に当たる水滴に対して保護する
IP40	2. 直接1mm以下の固体物が侵入しない	IPX5	2. 水滴に当たる水滴に対して保護する
IP54	3. 直接2.5mm以下の固体物が侵入しない	IPX6	3. 水滴に当たる水滴に対して保護する
IP64	4. 直接1mm以下での固体物が侵入しない	IPX7	4. 水滴に当たる水滴に対して保護する
IP65	5. 直接1mm以下での固体物を侵入しない(塵密3.5分)	IPX8	5. 水滴に当たる水滴に対して保護する
IP67	6. 霧に侵入しない	IPX9K	6. 霧に侵入しない(水密30分)
IP68	7. 防生波(水なし・IP68規格適合)	IPX9K	7. 防水(水あり・IP68規格適合)



仕様

使用電池	単4電池×3本(別売)	明るさ	強:420ルーメン 中:226ルーメン 弱:32ルーメン
電池寿命(時間)	強:4時間 中:6時間 弱:30時間	光源	チップ型LED1灯
サイズ	48×67×55(H)mm	重量	60g
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm
照射パターン	フォーカス(スポット↔ワイド)	材質	樹脂
照射距離	最大照射距離100m	照射タイプ	ムーンレンズ
点滅機能	なし	ヘッド角度(°)	85度
付属品	ヘルメットクリップ(MLHB03)/シリコン付ヘッドバンド	色	黒
モード	スマートスイッチ	フォーカス	ツイストフォーカス

フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射

照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット↔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.