品番: EA758FK-56A

品名: [充電式] フラッシュライト/LED



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)				
カタログ価 格	14,300円(税抜)/15,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: 13 (2025/11/15 08:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2088ページ				



















仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	照射パターン	フォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさ	最強:1000ルーメン 強:500ルーメン 中:200ルーメン 弱:20ルーメン	電池寿命(時間)	最強:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間
照射距離	220m(最大)	充電時間	約4時間
材質	アルミ合金	サイズ	φ30×145mm
重量	約180g(電池含)	防塵·防水性能	IP66
耐衝撃性能	1m	カラー	ブラック
付属品	ストラップ、USBケーブル		

USBタイプC充電式

片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。

テールキャップをスライドさせると充電用microUSB差込口が現れます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル

代替品



品番 EA758RT-10

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.