

品番：EA758HA-33

品名：25W 作業灯/LED(耐圧防爆型)



販売価格	142,300円(税抜) / 156,530円(税込)		
カタログ価格	142,300円(税抜) / 156,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/29 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

●容器が内部に侵入した爆発性雰囲気の内爆発に対し損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造のことです。外部環境から電気機械器具を保護する方式の一種である。d2G5などで表わされます。(防爆構造d_ガスの種類(2はエチレン)、G5は温度範囲)

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LEP-25D
防爆型、耐圧防爆構造	d2G4	適用規格	工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
電源	AC100V	電球	昼白色チップ形LED×1
中心の照度を落とさない防眩拡散シート付			
※ケーブル別売。 必ず2.0m㎡×3心、仕上り外径φ16mmの3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルを使用して下さい。			
明るさ	2800lm	サイズ	146×280×200(H)mm
重量	3.1kg		

代替品

	品番 EA758HA-38A コメント 仕様をご確認ください
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.