

品番：EA758HB-1

品名：[CR2032x2個] ヘッドライト/LED(耐圧防爆)

	販売価格	18,600円(税抜)／20,460円(税込)		
	カタログ価格	18,600円(税抜)／20,460円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 17:31現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		0174ページ2129ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)		
●容器が内部に侵入した爆発性雰囲気の内爆発に対し損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造のことです。外部環境から電気機械器具を保護する方式の一種である。d2G5などで表わされます。(防爆構造d__ガスの種類(2はエチレン)、G5は温度範囲)			
型番	CEP-005D		
●耐圧防爆構造とは…発に対し損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造のことです。外部環境から電気機械器具を保護する方式の一種である。d2G5などで表わされます。(防爆構造d__ガスの種類(2はエチレン)、G5は温度範囲)			
両手作業も安心の軽量・防爆型ヘッドライトです。			
使用電池	CR2023電池×2個(付属)	光源	0.5W高輝度白色LED球
明るさ	40ルーメン	照射パターン	点灯
電池寿命	約3時間		
散光			
サイズ	46×38×48.5(H)mm	重量	110g(電池含)
防爆構造	耐圧防爆構造(d2G5) <適用規格>工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆2006)		
滑り止め付ヘッドバンド			

付属のベルトでヘルメットや帽子に取付けられ、ベルトを外せばクリップライトとしても使える2ウェイタイプ

90度上下首振り可能

ベルト幅

20mm

代替品



品番 EA758WB-24

コメント 単4x3本 72ルーメン アメリカ規格防爆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.