

品番：EA758HK-1

品名：LEDサーチライト(本体のみ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,500円(税抜) / 19,250円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,500円(税抜) / 19,250円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 23:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--------|--|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | UB18DA |
| HiKOKI:型番 | UB18DA | 照射パターン | ツインビーム(前方) |
| サイズ | 203(W)×280(D)×204(H)mm | 重量 | 1.85kg(蓄電池含まず) |
| 使用光源 | 白色LED 18W×1個、3W×8個 | 使用電圧 | 14.4/18V |
| 明るさ | 2500ルーメン | 連続点灯時間 | スポット・ワイドモード:2.5時間 スポットモード:5時間 ワイドモード:4.8時間 ワイド(ECO)モード:18時間 |
| 光源 | 白色LED(18W)×1 白色LED(3W)×3 | ライトサイズ | 203(W)×280(D)×204(H)mm |

防塵、防沫IP54

広く遠くまでよく見える大光量2500lm(スポット+ワイドモード時)

マルチボルト蓄電池使用可能

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

