品番: EA758HK-1

品名: LEDサーチライト(本体のみ)



販売価格	17,500円(税抜)/19,250円(税込)				
カタログ価格	17,500円(税抜)/19,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/19 16:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2085ページ				















## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DA
HiKOKI:型番	UB18DA	照射パターン	ツインビーム(前方)
サイズ	203(W)×280(D)×204(H)mm	重量	1.85kg(蓄電池含まず)
使用光源	白色LED 18W×1個、3W×8個	使用電圧	14.4/18V
明るさ	2500ルーメン	連続点灯時間	スポット・ワイドモード:2.5時間 スポットモード:5時間 ワイドモード:4.8時間 ワイド(ECO)モード:18時間
光源	白色LED(18W)×1 白色LED(3W)×3	ライトサイズ	203(W)×280(D)×204(H)mm

## 防塵、防沫IP54

広く遠くまでよく見える大光量2500lm(スポット+ワイドモード時)

マルチボルト蓄電池使用可能

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。