

品番：EA758M-28

品名：[単3・単4x1本] LEDライト



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2024/04/29 02:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2117ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BF-BM01P-W
使用電池	単3形または単4形電池をどちらか1本 (充電電池使用可能) (別売)	耐水性	防滴形(IPX1相当)
カラー	ホワイト	ルーメン	14(参考値)
照度	懐中電灯使用時: 約200 lx(1m前方電池初期値) (乾電池EVOLTA単3形使用時) ランタン使用時: 約3 lx(50cm前方電池初期値) (乾電池EVOLTA単3形使用時)	光源	スタンダード白色LED(φ7.5mm)1個
材質	ABS	サイズ	48×85×105(L)mm
重量	約100g(乾電池エボルタ単3形1本含)	電池寿命	乾電池エボルタ: 約10時間30分 (単3形: 約8時間 / 単4形: 約2時間30分) パナソニックアルカリ乾電池: 約8時間15分 (単3形: 約6時間30分 / 単4形: 約1時間45分) パナソニックマンガン乾電池ネオ: 約4時間30分 (単3形: 約3時間15分 / 単4形: 約1時間15分)

単3形または単4形の電池どちらか1本で使えます。

最長で約15時間連続使用が可能(乾電池エボルタNEO使用時)

φ7.5mmLED+ファネルシェード採用。ランタンとして、停電時や防災用の懐中電灯としても活躍。

お子さんやお年寄りでも持ちやすいコンパクト&軽量化を実現

握りやすいハンドル付きタイプのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。

小雨の中でも使える防滴構造(IPX1)

回転式の切替スイッチを採用。回すことでON・OFFが切り替わります。

代替品



品番 EA758M-33

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.