

品番：EA758MH-61A

品名：[CR2032x2個] クリップライト/LED



販売価格	990円(税抜)／1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜)／1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/21 07:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



クリップ式で使い方自由自在なLEDライト。

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BF-AF20P-Y
使用電池	CR2032×2個(付属)	色	黄
光源	スタンダード白色LED 1個(φ5mm)	照度	約20lx(1m前方 電池初期値)
明るさ	固定	ルーメン	約10lm(参考値)
電池寿命(時間)	約15	サイズ	34×35×50(H)mm
重量	約19g(電池含)	可動範囲	左右:360度、上下:110度
クリップ部	取り付け対象:厚み最大8mm	照射パターン	散光
防水保護等級	IPX1		

- クリップ式の為、衣服以外の胸ポケットやバッグにも装着可能。
- 手元や足元を明るく照らしたい場合に、手軽に使えるクリップ固定式ライト。
- 雨の中でも使用出来る防滴仕様。
- フレキシブルに角度調整が可能。

代替品

--	--



品番 EA758MH-60A
コメント 同型 色違い(ﾌﾞﾗｯｸ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.