


品番 : EA758N-24

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED



販売価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
カタログ価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/07/17 05:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2088ページ		



### 仕様

メーカー	日動工業	型番	PIL-3W-100V
使用電池	ニッケル水素充電電池(ACプラグ付)	明るさ	固定
ルーメン	100	連続点灯(時間)	30(1m照度が10Lxを切るまでの時間。)
実用点灯(時間)	4 (初期照度の明るさが10%になるまでの時間。)	照射パターン	スポットビーム(固定)
サイズ	φ62×224mm、ヘッド曲げ時: 62×78×224mm	重量	290g(電池含)
1m照度	5350 lx	照射角	15度
照射距離	80m	充電時間	12時間
光源	LED球	電池寿命	約500回

6000K(青みがかった白色LEDです。)

屋内型

ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルター付

100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。)

3段階(45°)に動く アクティブヘッド

照射角固定・スポット照射タイプ。  
長距離照射に特化したモデル。

シリコンプロテクター付ので、落下の衝撃からコンセント部を保護し、プラグ部への粉塵の進入を防ぎます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.