


品番 : EA758RK-62A

品名 : [単4×1本] フラッシュライト/LED(シルバー)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 870円(税抜)／957円(税込) | | |
| カタログ価格 | 870円(税抜)／957円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 129 (2026/02/01 18:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2033ページ | | |



手元ダイアルで集散光の切替が可能です

仕様

| | | | |
|------|--|--------|-----------------|
| 光源 | LED球 | 照射パターン | フォーカス(スポット↔ワイド) |
| 明るさ | 100ルーメン(強)、50ルーメン(中)、10ルーメン(弱)、100ルーメン(点滅) | 使用電池 | 単4×1本(別売) |
| 電池寿命 | 約2時間(強)、約4時間(中)、約20時間(弱)、約42時間(点滅) | 材質 | アルミ合金 |
| カラー | シルバー | 重量 | 59.8g(本体のみ) |
| サイズ | φ 26.5×115mm | | |

ストラップ付

手元ダイアルで集散光の切替が可能です

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット↔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

代替品

| | |
|--|------------------------------------|
| | 品番 EA758RK-61A コメント 同型 色違い ブラック |
|--|------------------------------------|



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.