

品番 : EA758RN-11

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(高演色)



販売価格	6,750円(税抜) / 7,425円(税込)		
カタログ価格	6,750円(税抜) / 7,425円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2024/05/14 07:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2127ページ		



仕様

光源	LED球	使用電池	リチウムイオン電池(本体内置)
明るさ	集光(弱~強/無段階調光):20~450ルーメン 散光(強):105ルーメン 散光(弱):14ルーメン 赤色(強):14ルーメン 赤色点滅(弱):14ルーメン	電池寿命(時間)	集光(弱~強/無段階調光):21~2.5 散光(強):2.75 散光(弱):15 赤色(強):15 赤色点滅(弱):25
サイズ	67×39×32mm	重量	70g
材質	ポリカーボネート+ABS樹脂	防水性能	IPX4
耐衝撃性	1m	照射距離	集光(弱~強/無段階調光):16~80m 散光(強):13 散光(弱):4
付属品	充電用USB-Cコード	演色性	Ra95

集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。

また、集光ライトは90°～160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20～450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいくほど明るくなります)

前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。

演色評価数CRI>95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。

RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.