

品番：EA758RN-171

品名：[充電式] クリップライト/LED(ACアダプター付)



販売価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
カタログ価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/03 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



クリップライト・ヘッドライト・サイクルライトの3WAY仕様

仕様

〈セット内容〉	クリップライト、ACアダプター、収納ケース	照射パターン	ワイドビーム(固定)
使用電池	リチウムイオン電池(本体内置)	明るさ	強:170ルーメン 弱:20ルーメン 赤色:5ルーメン
電池寿命(時間)	強:2 弱:11 赤色:18	照射距離	強:19m 弱:7m
光源	COB LEDチップ	サイズ	本体:60(W)×46(D)×18(H)mm 収納ケース:234×168×62(H)mm
重量	39g(充電電池含)	材質	本体:ナイロン(ガラス繊維入り)
防水性能	IPX4	耐衝撃性能	1m
充電時間	2.5時間	付属品	マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、 自転車用取付ホルダー、ヘルメット用 取付ホルダー、充電用USB-Cコード

バッテリー残量表示機能付

照射角固定・ワイド照射タイプ
広範囲の照射に特化したモデル

収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.