


品番：EA758RN-172

品名：[充電式] クリップライト/LED(センサー/ACアダプター付)



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/23 06:36現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2043ページ2046ページ		



### 仕様

〈セット内容〉	クリップライト×1 ACアダプター×1 収納ケース×1	使用電池	リチウムイオン電池(本体内存)
光源	LED球	照射モード	ノーマル、ワイド、ノーマル+ワイド、赤色灯
照射パターン	ツインビーム(前方)	明るさ	ノーマル: 220ルーメン ワイド: 140ルーメン ノーマル+ワイド: 320ルーメン 赤色灯: 4ルーメン
照射距離	ノーマル: 53m ワイド: 15m ノーマル+ワイド: 55m	連続使用時間	ノーマル: 7時間 ワイド: 7.5時間 ノーマル+ワイド: 3.75時間 赤色灯: 21時間
充電時間	2時間	サイズ	本体: 61(W)×47(D)×19(H)mm 収納ケース: 234×168×62(H)mm
重量	本体: 41g	材質	ABS樹脂
防水性能	IPX4	耐衝撃性能	1m
付属品	マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、		

	自転車用取付ホルダー、ヘルメット用 取付ホルダー、充電用USB-Cコード	
モーションセンサー起動スイッチを押すと、青色のランプが点灯し、手を2回振ることでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)		
1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すと、集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色の順に点灯、3秒間長押しするとSOSモードが起動します。		
手袋を着用したまま、手が汚れている時にでも簡単にオン/オフができます。		
収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.