品番: EA758RN-172

品名:[充電式] クリップライト/LED(センサー/ACアダプター付)



販売価格	8,400円(税抜)/9,240円(税込)				
カタログ価 格	8,400円(税抜)/9,240円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/15 07:26現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					





















仕様

〈セット内容〉	クリップライト×1 ACアダプター×1 収納ケース×1	使用電池	リチウムイオン電池(本体内蔵)
光源	LED球	照射モード	ノーマル、ワイド、ノーマル+ワイド、赤色 灯
照射パターン	ツインビーム(前方)	明るさ	ノーマル:220ルーメン ワイド:140ルーメン ノーマル+ワイド:320ルーメン 赤色灯:4ルーメン
照射距離	ノーマル:53m ワイド:15m ノーマル+ワイド:55m	連続使用時間	ノーマル:7時間 ワイド:7.5時間 ノーマル+ワイド:3.75時間 赤色灯:21時間
充電時間	2時間	サイズ	本体:61(W)×47(D)×19(H)mm 収納ケース:234×168×62(H)mm
重量	本体:41g	材質	ABS樹脂
防水性能	IPX4	耐衝撃性能	1m
付属品	マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、		

自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード

モーションセンサー起動スイッチを押すと、青色のランプが点灯し、手を2回振ることでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)

1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すと、集光 (白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色の順に点灯、3秒間長押しするとSOSモードが起動します。

手袋を着用したまま、手が汚れている時にでも簡単にオン/オフができます。

収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.