

品番：EA758RN-1A

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED

	販売価格		6,290円(税抜)／6,919円(税込)		
	カタログ価格		6,290円(税抜)／6,919円(税込)		
	在庫数		最新在庫: 34 (2024/05/08 06:38現在)		
	商品入数	1	販売単位	個	
	カタログページ	2127ページ			



仕様

光源	白色LED球	照射距離	強:180m 中:118m 弱:45m SOS:180m
明るさ	強:600lm 中:240lm 弱:35lm SOS:600lm	電池寿命	強:4.5時間 中:7時間 弱:55時間 SOS:4.5時間
使用電池	単3電池×3本(付属)	重量	120g(本体のみ)
耐衝撃性能	1m	防水性能	IPX4
サイズ	ライト:74×40×44(H)mm 電池ボックス:76×28.5×82mm	ベルト幅	約30mm
材質	アルミ、樹脂		
散光・集光			
ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能			
ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。			

電池ボックスで電池残量を確認することができます。

後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。

代替品



品番 EA758RW-38
コメント 単3x3本 400ルーメン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.