品番: EA758RN-72

品名:[充電式] クリップライト/LED(センサー付)



販売価格	5,600円(税抜)/6,160円(税込)				
カタログ価 格	5,600円(税抜)/6,160円(税込)				
在庫数	最新在庫: 59 (2025/11/15 08:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2092ページ2095ページ				



























仕様

メーカー	NEXTORCH(ネクストーチ)	使用電池	リチウムイオン電池(本体内蔵)
光源	LED球	照射パターン	ツインビーム(前方)
明るさ	ノーマル:220ルーメン ワイド:140ルーメン ノーマル+ワイド:320ルーメン 赤色灯:4ルーメン	照射距離	ノーマル:53m ワイド:15m ノーマル+ワイド:55m
連続使用時間	ノーマル: 7時間 ワイド: 7.5時間 ノーマル+ワイド: 3.75時間 赤色灯: 21時間	充電時間	2時間
サイズ	61(W)×47(D)×19(H)mm	重量	41g
材質	ABS樹脂	防水性能	IPX4
耐衝撃性能	1m	付属品	マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、 自転車用取付ホルダー、ヘルメット用 取付ホルダー、充電用USB-Cコード

モーションセンサー起動スイッチを押すと、青色のランプが点灯し、手を2回振ることでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)

1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すと、集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色の順に点灯、3秒間長押しするとSOSモードが

起動します。

手袋を着用したまま、手が汚れている時にでも簡単にオン/オフができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.