

品番：EA758RN-72

品名：[充電式] クリップライト/LED(センサー付)



販売価格	5,810円(税抜)／6,391円(税込)		
カタログ価格	5,810円(税抜)／6,391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 117 (2026/02/23 08:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2043ページ2046ページ		



仕様

メーカー	NEXTORCH(ネクストーチ)	使用電池	リチウムイオン電池(本体蔵)
光源	LED球	照射パターン	ツインビーム(前方)
明るさ	ノーマル:220ルーメン ワイド:140ルーメン ノーマル+ワイド:320ルーメン 赤色灯:4ルーメン	照射距離	ノーマル:53m ワイド:15m ノーマル+ワイド:55m
連続使用時間	ノーマル:7時間 ワイド:7.5時間 ノーマル+ワイド:3.75時間 赤色灯:21時間	充電時間	2時間
サイズ	61(W)×47(D)×19(H)mm	重量	41g
材質	ABS樹脂	防水性能	IPX4
耐衝撃性能	1m	付属品	マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、 自転車用取付ホルダー、ヘルメット用 取付ホルダー、充電用USB-Cコード

モーションセンサー起動スイッチを押すと、青色のランプが点灯し、手を2回振ることでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)

1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すと、集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色の順に点灯、3秒間長押しするとSOSモードが

起動します。

手袋を着用したまま、手が汚れている時にでも簡単にオン/オフができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.